

DRYWALL KIT INSTALLATION INSTRUCTIONS



Order code	Fixture dimensions	Opening size	
		X	Y
63490	1' x 4'	12 5/8" (321 mm)	48 5/8" (1 235 mm)
63491	2' x 4'	24 5/8" (626 mm)	48 5/8" (1 235 mm)

IMPORTANT: READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE THE INSTALLATION.


WARNING: Risk of fire or electric shock. The installation should be performed only by a qualified electrician in accordance with the National Electrical Code and relevant local codes. This product must be installed in full accordance with applicable electrical and building codes.

TO PREVENT ELECTRICAL SHOCK, MAKE SURE TO TURN OFF MAINPOWER SWITCH PRIOR TO THE INSTALLATION.

INSTALLATION INSTRUCTIONS

1. Assemble the mounting frame using mounting screws (included).
2. Cut out an opening according to the dimension table. (Fig.2)
3. Choose the mounting method : Mounting using aircraft cables (not included) or mounting using mounting screws (not included). (Fig.4)
4. Place the kit in the ceiling opening. (Fig.4)

1



DRYWALL KIT INSTALLATION INSTRUCTIONS



2

MOUNTING METHODS

FIG.3

Using aircraft cables (not included)





FIG.4



Place the kit in the ceiling opening and secure it with the screws

KIT DE CADRE POUR PLACOPLATRE

INSTRUCTION D'INSTALLATION



Code de commande	Dimensions du luminaire	Dimensions de l'ouverture	
		X	Y
63490	1' x 4'	12 5/8" (321 mm)	48 5/8" (1 235 mm)
63491	2' x 4'	24 5/8" (626 mm)	48 5/8" (1 235 mm)

IMPORTANT : LIRE ATTENTIVEMENT LE FEUILLET D'INSTRUCTION AVANT DE DÉBUTER L'INSTALLATION


AVERTISSEMENT : Risque d'incendie ou de choc électrique. L'installation doit être faite par un électricien qualifié conformément au Code national de l'électricité et tous les codes régionaux pertinents. Ce produit doit être installé en conformité avec tous les codes de bâtiment et d'électricité applicables.

POUR ÉVITER LES RISQUES DE CHOC ÉLECTRIQUE, VOUS ASSURER DE COUPER L'ALIMENTATION À LA BOÎTE DE FUSIBLES AVANT DE FAIRE L'INSTALLATION.

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

1. Assembler le cadre de montage à l'aide des vis de montage (inclus).
2. Découper l'ouverture au plafond en se référant aux dimensions du tableau. (Fig.2)
3. Choisir l'une des méthodes de montage : Le montage à l'aide des câbles d'aviation (non inclus) ou le montage à l'aide des vis de montage (non inclus). (Fig.3)
4. Installer le kit dans l'ouverture du plafond. (Fig.4)

1



KIT DE CADRE POUR PLACOPLATRE

INSTRUCTION D'INSTALLATION



2

NOTICE DE MONTAGE

MÉTHODES DE MONTAGE

FIG.3

À l'aide des câbles d'aviation (non inclus)





FIG.4



Installer le kit dans l'ouverture du plafond et sécuriser avec les vis