



Les **LAMPES DE NOËL** de forme C7.5 et C9.25 sont les plus fréquemment utilisées pour les guirlandes et jeux de lumières utilisés pour les applications de Noël.

Ces lampes, dont la puissance varie entre 5 et 7 watts, sont soit transparentes ou recouvertes d'une double couche spéciale qui leur donne des couleurs brillantes lorsqu'elles sont allumées.



Code de commande	Description	Watts (W)	Culot	Volts (V)	Couleur	Vie moyenne (h)	Filament	LHTM (po) (mm)	HCL (po) (mm)	Qté boîte
<b>C7.5 (Céramique)</b>										
52171	5C7.5/CB/1M/E12/120V/STD	5	E12	120	Bleu céramique	1 000	C-7A	2.2 55	1.6 41	2 000
52172	5C7.5/CG/1M/E12/120V/STD	5	E12	120	Vert céramique	1 000	C-7A	2.2 55	1.7 43	2 000
52173	5C7.5/CR/1M/E12/120V/STD	5	E12	120	Rouge céramique	1 000	C-7A	2.2 55	1.7 43	2 000
52174	5C7.5/CY/1M/E12/120V/STD	5	E12	120	Jaune céramique	1 000	C-7A	2.2 55	2.8 70	1 000
52415	5C7.5/CW/1M/E12/120V/STD	5	E12	120	Blanche céramique	1 000	C-7A	2.2 55	1.7 43	1 000
<b>C7.5 (Transparent)</b>										
22002	5C7.5/CL/1M/E12/120V/STD	5	E12	120	Claire	1 000	C-7A	2.2 55	2.8 70	2 000
52175	5C7.5/TA/1M/E12/120V/STD	5	E12	120	Ambre transparent	1 000	C-7A	2.2 55	2.8 70	2 000
52176	5C7.5/TB/1M/E12/120V/STD	5	E12	120	Bleu transparent	1 000	C-7A	2.2 55	2.8 70	2 000
52177	5C7.5/TG/1M/E12/120V/STD	5	E12	120	Vert transparent	1 000	C-7A	2.2 55	2.8 70	2 000
52178	5C7.5/TP/1M/E12/120V/STD	5	E12	120	Rose transparent	1 000	C-7A	2.2 55	2.8 70	2 000
52179	5C7.5/TR/1M/E12/120V/STD	5	E12	120	Rouge transparent	1 000	C-7A	2.2 55	2.8 70	2 000
52180	5C7.5/TY/1M/E12/120V/STD	5	E12	120	Jaune transparent	1 000	C-7A	2.2 55	2.8 70	2 000
<b>C9.25 (Céramique)</b>										
52181	7C9.25/CB/1M/E17/120V/STD	7	E17	120	Bleu céramique	1 000	C-7A	2.9 73	1.6 41	1 000
52182	7C9.25/CG/1M/E17/120V/STD	7	E17	120	Vert céramique	1 000	C-7A	2.9 73	1.6 41	1 000
52149	7C9.25/CO/1M/E17/120V/STD	7	E17	120	Orange céramique	1 000	C-7A	2.9 73	1.6 41	1 000
52183	7C9.25/CR/1M/E17/120V/STD	7	E17	120	Rouge céramique	1 000	C-7A	2.9 73	1.6 41	1 000
52416	7C9.25/CY/1M/E17/120V/STD	7	E17	120	Jaune céramique	1 000	C-7A	2.9 73	2.5 63	1 000
52184	7C9.25/CW/1M/E17/120V/STD	7	E17	120	Blanche céramique	1 000	C-7A	2.9 73	1.6 41	1 000
<b>C9.25 (Transparent)</b>										
22003	7C9.25/CL/1M/E17/120V/STD	7	E17	120	Claire	1 000	C-7A	2.9 73	2.5 63	1 000
52185	7C9.25/TA/1M/E17/120V/STD	7	E17	120	Ambre transparent	1 000	C-7A	2.9 73	2.5 63	1 000
52186	7C9.25/TB/1M/E17/120V/STD	7	E17	120	Bleu transparent	1 000	C-7A	2.9 73	2.5 63	1 000
52187	7C9.25/TG/1M/E17/120V/STD	7	E17	120	Vert transparent	1 000	C-7A	2.9 73	2.5 63	1 000
52188	7C9.25/TP/1M/E17/120V/STD	7	E17	120	Rose transparent	1 000	C-7A	2.9 73	2.5 63	1 000
52189	7C9.25/TR/1M/E17/120V/STD	7	E17	120	Rouge transparent	1 000	C-7A	2.9 73	2.5 63	1 000
52190	7C9.25/TY/1M/E17/120V/STD	7	E17	120	Jaune transparent	1 000	C-7A	2.9 73	2.5 63	1 000