

# SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

PRODUIT	PUISSANCE & TENSION		AMP.	PUISSANCE	MOTEUR	HAUTEUR		LARGEUR		PROFONDEUR		POIDS	
	CODE	KILOWATTS				VOLTS	HP	VITESSES	MM	PO	MM	PO	MM
SEF1021B	10,0/7,5	240/208	44/38	1/3	4	929	36 9/16	511	20 1/8	538	21 3/16	45	100
SEF1521B	15,0/11,2	240/208	65/56	1/3	4	929	36 9/16	511	20 1/8	538	21 3/16	45	100
SEF1821B	18,0/13,5	240/208	77/67	1/3	4	929	36 9/16	511	20 1/8	538	21 3/16	45	100
SEF2021B	20,0/15,0	240/208	85/74	1/3	4	929	36 9/16	511	20 1/8	538	21 3/16	45	100
SEF2321B	23,0/17,2	240/208	98/85	1/3	4	929	36 9/16	511	20 1/8	538	21 3/16	45	100
SEF2721B	27,0/20,2	240/208	118/102	1	3	929	36 9/16	511	20 1/8	538	21 3/16	48	105
SEF3021B	30,0/22,5	240/208	130/113	1	3	929	36 9/16	511	20 1/8	538	21 3/16	48	105

## VITESSES ET VOILETS

UNITÉ	PSE	VOILET 1	VOILET 2	VOILET 3	L		ML		MH		H	
					PCM	ΔT (°F)	PCM	ΔT (°F)	PCM	ΔT (°F)	PCM	ΔT (°F)
10 À 23 KW												
10	0,2	30	30	0	802*	37*	896	33	896	33	952	32
15	0,2	45	45	0	896	50	952*	47*	1088	41	1129	40
18	0,2	45	45	0	896	60	952*	57*	1088	50	1129	48
20	0,2	45	60	0	896	67	952*	63*	1088	55	1129	53
23	0,2	45	60	0	896	77	952	72	1088*	63*	1129	61
10	0,5	30	30	0	690*	43*	748	40	817	37	874	34
15	0,5	45	45	0	817	55	970*	46*	1017	44	1052	43
18	0,5	45	45	0	817	66	970*	56*	1017	53	1052	51
20	0,5	45	60	0	817	73	970	62	1017*	59*	1052	57
23	0,5	45	60	0	817	84	970	71	1017*	68*	1052	66

UNITÉ	PSE	VOILET 1	VOILET 2	VOILET 3	L		M		H		
					PCM	ΔT (°F)	PCM	ΔT (°F)	PCM	ΔT (°F)	
27 À 30 KW											
27	0,2	45	45	90	1717	47	1901	43	2060	39	
30	0,2	45	45	90	1717	52	1901	47	2060	44	
27	0,5	45	45	90	1573	51	1751	46	1905	43	
30	0,5	45	45	90	1573	57	1751	51	1905	47	
27	0,75	45	45	90	1500	54	1716	47	1810	45	
30	0,75	45	45	90	1500	60	1716	52	1810	50	

L = faible; ML = moyen/faible; M = moyen; MH = moyen/élevé; H = élevé  
 Les vitesses et les volets sont ajustés en usine. Le mode continu est ajusté à la basse vitesse  
 \* recommandé (pré-câblé en usine)

## EXEMPLES D'AJUSTEMENTS

UNITÉ	PSE	VOILET 1	VOILET 2	VOILET 3	AJUSTEMENT	DÉBIT
10 à 23	0,5	60	60	0	H	1241
10 à 23	0,5	90	90	0	H	1478
27 à 30	0,5	60	60	90	H	2167
27 à 30	0,5	90	90	90	H	2250



## CONTRÔLES



PUISSANCE		VENTILATEUR		BASSE VITESSE (2,5 KW)	
BASSE	HAUTE	OFF	ON	OFF	ON
permet de réduire la puissance maximale d'environ la moitié durant les transitions saisonnières	pleine capacité de chauffage (durant les mois les plus froids de l'année)	en attente d'une demande de chauffage ou de climatisation	permet d'uniformiser la température et augmente l'efficacité de votre humidificateur ou de votre système de filtration s'il y a lieu	aucun chauffage s'il n'y a pas de demande du thermostat	permet d'augmenter la température pour réduire la sensation de courants d'air froid en recirculation*

\* distance les séquences de sollicitation de la fonction de chauffage