

Les **LAMPES À INFRAROUGE** produisent un faisceau d'énergie à onde courte infrarouge fournissant à la fois lumière et chaleur. Ces lampes à haute efficacité apportent un réchauffement instantané et ont une longue durée de vie. Elles sont idéales pour l'élevage de la volaille, dans les salles de bains, les spas et les restaurants.



À INFRAROUGE

Code de commande	Description	Watts	Culot	Volts	Finition/Couleur	Vie moyenne (h)	Filament	Lumens initiaux (lm)	LHTM		HCL		Qté boîte
		(W)		(V)					(po)	(mm)	(po)	(mm)	
BR40													
10249	125BR40/IR/CL/5M/120 130V/STD	125	E26	120	Claire	5000	C-9	1 200	6.6	167	4.3	108	12
10251	250BR40/IR/CL/5M/120 130V/STD	250	E26	120	Claire	5000	C-9	2 400	6.6	167	4.3	108	12
PAR38													
14732	100PAR38/IR/CL/ES/MS/115 125V	100	E26	115	Claire	5000	CC-6	S.O.	5.4	137	3.1	78	15
R40													
10250	125R40/IR/R/5M/ES/120 130V/STD	125	E26	120	Rouge	5000	C-9	S.O.	6.6	167	3.9	99	12
10252	250R40/IR/R/5M/120 130V/STD	250	E26	120	Rouge	5000	C-9	S.O.	6.6	167	3.9	99	12
50520	375R40/IR/CL/5M/115 125V/STD	375	E26	115	Claire	5000	C-9	S.O.	7.6	193	4.2	106	12

Note : Consultez votre représentant des ventes au sujet des luminaires **STANDARD** spécifiquement adaptés pour les lampes à infrarouge **PAR38**.

Les **LAMPES POUR FEUX DE CIRCULATION** sont utilisées, comme leur nom l'indique, sur les routes, mais elles peuvent avoir d'autres utilisations en raison de leur longue durée de vie de 8 000 heures et de leur résistance aux vibrations.



POUR FEUX DE CIRCULATION

Code de commande	Description	Watts	Culot	Volts	Finition/Couleur	Vie moyenne (h)	Filament	Lumens initiaux (lm)	LHTM		HCL		Qté boîte
		(W)		(V)					(po)	(mm)	(po)	(mm)	
A21													
14620	67A21/CL/8M/TS/125 130V	67	E26	125	Claire	8000	C-9	610	4.4	111	2.4	61	60
11152	135A21/CL/8M/TS/K/120V	135	E26	120	Claire	8000	C-9	1 730	4.4	111	3.0	76	120
14622	150A21/CL/8M/TS/125 130V	150	E26	125	Claire	8000	C-9	1 770	4.4	111	2.4	61	60