

T2-2 broches
G4T2.25-2
broches G4T3-2 broches
G4T3.25-Boucle
Rigide

T3.25-S8.5d



T3.25-Poussoir



T5-Poussoir

Maglie
2 broches

MINIATURES

Les images ne sont pas à l'échelle. Toutes les lampes sont claires à moins d'être autrement identifiées. **** Givrée

Code de commande	Description	Code de lampe	Forme	Culot	Tension (V)	Ampères (A)	Puissance (W)	Vie moyenne (h)	Diamètre (po) (mm)		HCL (po) (mm)		LHTM (po) (mm)		Qté paq.
22105	X8T2/CL/12V/0.417A/G4/STD	S.O.	T-2	2 broches G4	12.00	0.420	8	10000	0.27	6.89	1.00	25.35	1.34	34.00	10
22101	X10T2.25/CL/12V/0.8333A/G4	S.O.	T-2.25	2 broches G4	12.00	0.830	10	10000	0.36	9.20	0.98	25.00	1.26	32.00	10
22100	X10T3/F/12V/0.8333A/G4/STD ****	S.O.	T-3	2 broches G4	12.00	0.830	10	10000	0.37	9.32	1.14	29.01	1.34	34.00	10
22089	X10T3/CL/12V/0.8333A/G4/STD	S.O.	T-3	2 broches G4	12.00	0.830	10	10000	0.36	9.20	1.14	29.00	1.34	34.00	10
55046	X20T3/CL/12V/1.667A/G4/STD	S.O.	T-3	2 broches G4	12.00	1.670	20	5000	0.36	9.20	1.14	29.00	1.34	34.00	10
22092	X20T3/F/12V/1.667A/G4/STD ****	S.O.	T-3	2 broches G4	12.00	1.670	20	5000	0.36	9.23	1.06	26.80	1.34	34.00	10
22103	X10T3/CL/24V/0.417A/G4/STD	S.O.	T-3	2 broches G4	24.00	0.420	10	10000	0.36	9.21	1.02	25.80	1.34	34.00	10
22099	X20T3/CL/24V/0.8333A/G4/STD	S.O.	T-3	2 broches G4	24.00	0.830	20	5000	0.36	9.20	1.14	29.00	1.34	34.00	10
22117	X5T3.25/CL/12V/0.417A/RL/STD	S.O.	T-3.25	Boucle rigide	12.00	0.420	5	20000	0.38	9.67	0.85	21.53	1.72	43.70	10
22104	X5T3.25/F/12V/0.417A/RL/STD ****	S.O.	T-3.25	Boucle rigide	12.00	0.420	5	20000	0.38	9.59	0.84	21.39	1.72	43.70	10
22108	X10T3.25/CL/12V/0.8333A/RL/STD	S.O.	T-3.25	Boucle rigide	12.00	0.830	10	20000	0.38	9.64	0.84	21.28	1.72	43.70	10
22088	X5T3.25/F/24V/0.208A/RL/STD ****	S.O.	T-3.25	Boucle rigide	24.00	0.210	5	20000	0.38	9.60	S.O.	S.O.	1.72	43.70	10
22082	X5T3.25/CL/12V/S8.5D/STD	S.O.	T-3.25	S8.5d	12.00	0.420	5	20000	0.39	9.80	S.O.	S.O.	1.73	44.00	10
22084	X5T3.25/F/12V/S8.5D/STD ****	S.O.	T-3.25	S8.5d	12.00	0.420	5	20000	0.39	9.80	0.64	16.28	1.73	44.00	10
22087	X10T3.25/CL/12V/S8.5D/STD	S.O.	T-3.25	S8.5d	12.00	0.830	10	20000	0.39	9.92	0.84	21.43	1.73	44.00	10
22093	X10T3.25/F/12V/S8.5D/STD ****	S.O.	T-3.25	S8.5d	12.00	0.830	10	20000	0.39	9.82	0.83	21.20	1.73	44.00	10
22083	X5T3.25/CL/24V/S8.5D/STD	S.O.	T-3.25	S8.5d	24.00	0.210	5	15000	0.39	9.80	S.O.	S.O.	1.73	44.00	10
22085	X5T3.25/F/24/S8.5D/STD ****	S.O.	T-3.25	S8.5d	24.00	0.210	5	15000	0.39	9.80	S.O.	S.O.	1.73	44.00	10
22091	X10T3.25/CL/24V/S8.5D/STD	S.O.	T-3.25	S8.5d	24.00	0.420	10	10000	0.39	9.80	S.O.	S.O.	1.73	44.00	10
22094	X3T3.25/CL/12V/0.24A/WDG/STD	S.O.	T-3.25	Poussoir	12.00	0.240	3	20000	0.38	9.77	0.82	20.79	1.09	27.70	10
22086	X5T3.25/CL/12V/0.37A/WDG/STD	S.O.	T-3.25	Poussoir	12.00	0.370	5	10000	0.39	9.80	0.63	16.00	0.96	24.40	10
22079	X12V10W/T3.25/CL/W/STD	S.O.	T-3.25	Poussoir	12.00	0.840	10	10000	0.39	9.80	0.63	16.00	0.96	24.40	10
22095	X5T3.25/CL/24V/0.214A/WDG/STD	S.O.	T-3.25	Poussoir	24.00	0.210	5	10000	0.39	9.80	0.63	16.00	0.96	24.40	10
22097	X18T5/CL/12V/1.4A/WDG/STD	S.O.	T-5	Poussoir	12.00	1.400	18	10000	0.59	15.10	1.06	27.00	1.44	36.70	10
13865	LM2A001 MAG-LITE BULB/2P	LM2A001	S.O.	2 broches	S.O.	S.O.	0.9	5.5	0.12	2.94	0.54	13.63	0.61	15.57	2

Maglite