

LES LAMPES MR11 ET MR16 conviennent à une variété d'applications qui requièrent un éclairage directionnel et une intensité minimale à modérée.

MR11 (G4)



MR16 (GX5.3)



MR16 (E26)



Code de commande	Description	Code ANSI	Watts (W)	Culot	Volts (V)	Temp. de couleur (K)	Faisceau (°)	Étendue du faisceau	Candelas max. (CBCP)	Vie moyenne (h)	Lumens initiaux (lm)	Qté boîte
MR11 - Lentille de verre												
LHTM : 1 3/8 po (35 mm) Dia. : 2 po (51 mm)												
55093	H5MR11/NSP/CG/2M/G4/6V/STD	S.O.	5	G4	6	2 900	10	Spot étroit	700	2 000	45	100
55094	H10MR11/NSP/CG/2M/G4/6V/STD	S.O.	10	G4	6	2 900	10	Spot étroit	700	2 000	80	100
55054	H5MR11/NSP/CG/2M/G4/12V/STD	S.O.	5	G4	12	2 900	10	Spot étroit	700	2 000	45	120
50900	H20MR11/NFL/CG/2M/G4/12V/FTC STD	FTC/CG	20	G4	12	2 900	17	Spot étroit	1 600	2 000	200	200
51050	H20MR11/MFL/CG/2M/G4/12V/FTD STD	FTD/CG	20	G4	12	2 900	27	Flood	600	2 000	200	120
50901	H35MR11/NFL/CG/2M/G4/12V/FTF STD	FTF/CG	35	G4	12	2 900	18	Spot étroit	3 000	2 000	345	200
50899	H35MR11/MFL/CG/2M/G4/12V/FTH STD	FTH/CG	35	G4	12	2 900	28	Flood	1 300	2 000	345	120
MR11 - Ouvert												
LHTM : 1 3/8 po (35 mm) Dia. : 2 po (51 mm)												
50894	H20MR11/NSP/AX/G4/12V/FTB STD	FTB	20	G4	12	2 900	11	Spot étroit	5 000	2 000	200	200
50895	H20MR11/NFL/AX/G4/12V/FTC STD	FTC	20	G4	12	2 900	19	Spot étroit	1 600	2 000	200	120
51054	H20MR11/MFL/AX/G4/12V/FTD STD	FTD	20	G4	12	2 900	29	Flood	600	2 000	200	120
50897	H35MR11/NFL/AX/G4/12V/FTF STD	FTF	35	G4	12	2 900	19	Spot étroit	3 000	2 000	345	200
50898	H35MR11/MFL/AX/G4/12V/FTH STD	FTH	35	G4	12	2 900	30	Flood	1 300	2 000	345	120
MR16 - Lentille de verre												
LHTM : 1 5/8 po (45 mm) Dia. : 2 po (51 mm)												
51134	H20MR16/FL/CG/4M/GX5.3/12V/BAB STD	BAB/CG	20	GX5.3	12	2 950	38	Flood	500	4 000	260	100
50892	H35MR16/FL/CG/4M/GX5.3/12V/FMW STD	FMW/CG	35	GX5.3	12	3 000	38	Flood	1 000	4 000	530	100
50893	H50MR16/FL/CG/4M/GX5.3/12V/EXN STD	EXN/CG	50	GX5.3	12	3 050	38	Flood	1 600	4 000	850	100
MR16 - Lentille de verre - Tension de ligne												
LHTM : 2 3/8 po (55 mm) Dia. : 2 po (51 mm)												
55570*	H35MR16/FL/CG/2M/E26/120V/STD	S.O.	35	E26	120	2 800	38	Flood	800	2 000	240	100
57312*	H50MR16/FL/CG/2M/E27/120V/STD	S.O.	50	E27	120	2 800	30	Flood	1 100	2 000	420	200
55569*	H50MR16/FL/CG/2M/E26/120V/STD	S.O.	50	E26	120	2 800	38	Flood	1 100	2 000	420	100
59590*	H35MR16/FL/CG/E26/130V/STD	S.O.	35	E26	130	2 800	38	Flood	800	2 500	180	100
59589*	H50MR16/FL/CG/E26/130V/STD	S.O.	50	E26	130	2 800	38	Flood	1 100	2 500	315	100
MR16 - Ouvert												
LHTM : 1 5/8 po (45 mm) Dia. : 2 po (51 mm)												
51066	H20MR16/FL/4M/GX5.3/12V/BAB STD	BAB	20	GX5.3	12	2 950	36	Flood	500	4 000	260	100
50888	H35MR16/FL/4M/GX5.3/12V/FMW STD	FMW	35	GX5.3	12	3 000	38	Flood	1 000	4 000	530	200
50889	H50MR16/NSP/4M/GX5.3/12V/EXT STD	EXT	50	GX5.3	12	3 050	13	Spot étroit	9 800	4 000	850	100
50890	H50MR16/NFL/4M/GX5.3/12V/EXZ STD	EXZ	50	GX5.3	12	3 050	24	Flood étroit	3 200	4 000	850	100
50891	50MR16/FL/4M/GX5.3/12V/EXN STD	EXN	50	GX5.3	12	3 050	38	Flood	1 600	4 000	850	100



Lampes MR11 & MR16