

Energy Advantage IR PAR38



Energy Advantage IR 100W 120V PAR38 DiOptic FL 25D CL

Les lampes halogènes IR PAR Energy Advantage de Philips associent l'attrait visuel avec des économies d'énergie et une longue durée de vie. Ces lampes fournissent une lumière de haute qualité qui révèle les textures des vêtements et des linges.

Données du produit

• General Characteristics

Culot	Medium Skirted [Skirted Medium Screw (PAR Lamps)]
Information culot	Brass [Brass Base]
Bulb	PAR38 DiOptic
Matériaux lampe	Hard Glass
Finition lampe	Clear
Finition du réflecteur	Aluminized
Forme du filament	CC-8 [Axial]
Position de fonctionnement	Universal [Any or Universal (U)]
Application principale	Outdoor
Remplissage gazeux	Gas
Durée de vie à 50% défaillance	4200 hr

• Caractéristiques techn. de lumière

Description faisceau	Flood [Flood]
Angle d'ouverture	25 D
Intensité lumineuse	8500 cd
Indice de rendu des couleurs	100 Ra8
Température de couleur	2900 K
Flux lumineux lampe	2200 Lm

• Caractéristiques électriques

Watts	100 W
Tension	120 V

• Dimensions en mm.

Longueur totale C (po)	5.313 (max) in
Diameter D	4.75 in

• Données produit


Code commercial	138776
Code produit EOC	138776
Nom produit	Energy Advantage IR 100W 120V PAR38 DiOptic FL 25D CL
Désignation	100W 120V PAR38 DiOptic FL 25D CL
Pièces par pack	1
Config. Emballage	12
Packs par carton	12
Code barre produit	46677138776
Code barre carton regroup.	50046677138771
Code usine	924757119572
Poids net unitaire	0.398 kg

Schéma dimensionnel

Schéma dimensionnel

Energy Advantage IR 100W 120V PAR38 DiOptic FL 25D CL

Product	C (Max)	D (Norm)
PAR38 IRC 100W E26/50x39 120V FL 25D	5.313	4.75



© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tous droits réservés.

Les données sont sujettes à changement sans préavis. Les noms et marques sont la propriété de Koninklijke Philips Electronics N.V. ou de leurs ayants droits respectifs.

www.philips.com/lighting

2013, mai 9
Les données sont sujettes à changement