

SIEMENS

Plug-in unit, complete kit

Steckleinheit, Komplettbausatz

Unité enfichable, kit complet

Unidad enchufable, kit completo

Unità ad innesto, kit completo

Unidade de encaixe, conjunto completo

Geçme ünite, komple set

Сменный блок, комплект деталей

Cz³on wtykowy, kompletny zestaw

插入式结构单元，完整套件



3VA9.4. - OKP00

Operating Instructions
Instruções de Serviço
Betriebsanleitung
İşletme kılavuzu

Notice d'utilisation

Руководство по эксплуатации

Instructivo

Instrukcja obsługi

Istruzioni operative
使用说明



EN

DANGER

Hazardous voltage. Will cause death or serious injury. Turn off and lock out all power supplying this device before working on this device. Replace all covers before power supplying this device is turned on.



NOTICE

Installation and maintenance must be carried out by qualified personnel.



DE

GEFAHR

Gefährliche Spannung. Lebensgefahr oder schwere Verletzungsfahr. Bevor Arbeiten am Gerät durchgeführt werden, müssen alle Stromquellen ausgeschaltet und mit einer Einschaltssicherung versehen werden. Vor dem Wiedereinschalten der Stromquellen müssen alle Abdeckungen wieder angebracht werden.



HINWEIS

Installations- und Wartungsarbeiten sind von qualifiziertem Personal durchzuführen.



DANGER

Tension électrique dangereuse. Danger de mort ou risque de blessures graves. Avant d'intervenir sur l'appareil, couper toutes les sources de tension et les consigner contre la refermeture. Remettre en place tous les couvercles avant de remettre l'appareil sous tension.



ES

PELIGRO

Tensión peligrosa. Puede causar la muerte o lesiones graves. Antes de trabajar en este dispositivo, desconecte y bloquee todas las fuentes que lo alimentan eléctricamente. Recoloque todas las cubiertas antes de volver a conectar la alimentación eléctrica para este dispositivo.



NOTA

La instalación y el mantenimiento deben corre a cargo de personal cualificado.



NOTIFICATION

L'installation et la maintenance doivent être effectuées uniquement par des personnes qualifiées.



PT

PERIGO

Tensão perigosa. Perigo de morte ou ferimentos graves. Desligue e bloquie todas as fontes de alimentação antes de executar quaisquer trabalhos no aparelho. Volte a colocar todas as coberturas antes de voltar a ligar as fontes de alimentação.



ATENÇÃO

A instalação e manutenção têm de ser efetuadas por pessoal qualificado.



NOTA

L'installazione e la manutenzione devono essere eseguite da personale qualificato.



RU

ОПАСНО

Опасное напряжение. Опасность для жизни или телесных повреждений. До начала работы выключите и заблокируйте все источники питания этого устройства. Перед включением питания снова установите все крышки.



ПРИМЕЧАНИЕ

Установка и техническое обслуживание должны производиться квалифицированным персоналом.



TEHLIKE

Tehlikeli gerilim. Ölüm tehlikesi veya ağır yaralanma tehlikesi mevcuttur. Cihazda çalışmalar yapılmadan önce, tüm güç kaynakları kapatılmalıdır ve bir açma emniyetiyle donatılmalıdır. Güç kaynakları tekrar açıldan önce tüm kapaklar yerlerine takılmalıdır.



PL

ZAGROŽENIE

Niebezpieczne napięcie. Niebezpieczeñstwo poważnych obrażeñ lub utraty życia. Wyłączyć i zablokować wszystkie źródła zasilania urządzenia przed rozpoczęciem pracy na urządzeniu. Założyć wszystkie osłony przed podłączeniem urządzenia do źródła zasilania.



NOT

Montaj ve bakım işlemleri kalifiye personel tarafından yapılmalıdır.



Technical Support:

Internet: <http://www.siemens.com/lowvoltage/technical-support>

中	危険	HR	OPASNOST
危险电压。可能导致生命危险或重伤危险。 操作此设备前必须确保切断其电源并采取防接通保护措施。在设备接通电源前，更换所有盖板。		Opasni napon. Opasnost po život ili opasnost od teških ozljeda.Prije rada na uređaju potrebno je isključiti sve izvore struje i osigurati uređaj zaštitom od uključivanja. Prije ponovnog uključivanja izvora struje potrebno je opet postaviti sve poklopce.	
注意		NAPOMENA	
安装和维护必须由具备专业资质的人员进行。		Montažu i održavanje treba obavljati kvalificirano osoblje.	
FI	VAARA	БГ	ОПАСНОСТ
Vaallallinen jänntie. Vakava loukkaantumisvaara tai hengenvaara. Laitteen kaikki virransyöttö tulee katkaista ja sen kytketynminen päälle tulee estää lukolla ennen kuin laitteeseen kohdistetaan mitään toimenpiteitä. Kaikki kotelot tulee kiinnittää takaisin ennen kuin laitteen virransyöttö kytketään uudelleen päälle.		Опасно напрежение. Опасность за живота или опасност от тежки телесни повреди. Преди да извършвате дейности по устройството, изключете и обезопасете всички захранващи източници. Поставете всички капаци на мястото им, преди отново да включите захранването на устройството.	
HUOMAUTUS		ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ	
Asennus- ja huoltotöt on annettava pätevän ammattilaisen suoritettavaksi.		Инсталирането и поддръжката трябва да се извършват от квалифициран персонал.	
EE	OHT	LV	BĪSTAMI
Ohtlik pingi. Oht elule või raskete vigastuste oht. Enne seadme hoolustöid lülitage kõik toiteallikad välja ja võtke meetmed nende sisselülitamise takistamiseks. Enne toiteallikate uesti sisselülitamist tuleb kõik katted tagasi paigaldada.		Bīstams spriegums. Letālu sekū vai smagu traumu riski. Pirms veicat darbu ar šo ierīci pilnībā izslēdziet un nobloķējet tās strāvas padevi. Pirms ieslēdzat ierīces strāvas padevi uzlieciet atpakaļ visus pārsegus.	
MÄRKUS		BRĪDINĀJUMS	
Paigaldus- ja hooldustöid tohib teha ainult kvalifitseeritud personal.		Uzstādīšana un tehniskā apkope jāveic kvalificētiem darbiniekiem.	
LT	PAVOJUS	DA	FARE
Pavojinga įtampa. Pavojus gyvybei arba sunkaus susižalojimo pavojus. Pries dīrdbami ties šiuo prietaisu, išjunkite ir užblokuokite visus šio prietaiso maitinimo šaltinius. Prieš įjungdami šio prietaiso maitinimo šaltinius, vėl uždékite visus dangčius.		Farlig spænding. Livsfare eller risiko for slemme kvæstelser. Sluk for og lås strømmen, der forsyner denne enhed, før du arbejder med denne enhed. Erstat alle afdækninger, før strømmen, der tilføres denne enhed, tændes.	
NUORODA		BEMÆRK	
Irengimā ir techninē priežiūrā turi vykdyti kvalifikuoti darbuotojai.		Installationen og vedligeholdelsen skal foretages af uddannede personale.	
MT	PERIKLU	NL	GEVAAR
Vultaġġ perikoluż. Riskju ta' mewt jew koriment serju. Qabel taħdem fuq dan l-apparat, itfi kull provvista tal-elettriċi tiegħu u sakkar kontra xegħil mill-ġdid aċċidental. Erġa' installa l-ġħotnej kollha qabel tirritorna l-provvista tal-elettriċi fl-apparat.		Gevaarlike spanning. Levensgevaar of gevaar voor ernstig letsel. Voordat u aan dit apparaat werkt, moet u alle actieve energiebronnen voor dit apparaat uitschakelen. Plaats alle afdekkingen terug voordat u energiebronnen voor dit apparaat inschakelt.	
AVVIZ		OPMERKING	
L-installazzjoni u l-manutenzjoni għandhom jitwettqu minn personal ikkwalifikat.		Installatie en onderhoud moeten worden verricht door gekwali-ficeerd personeel.	
EL	KINΔYNOΣ	GA	CONTÚIRT
Επικίνδυνη τάση. Κίνδυνος για τη ζωή ή σοβαρού τραυματισμού. Απενέργοποιήστε και ασφαλίστε όλη την ενέργεια που τροφοδοτεί τη συσκευή, προτού εργαστείτε σε αυτή. Τοποθετήστε ξανά όλα τα καλύμματα, προτού ενέργοποιήσετε την τροφοδοσία της συσκευής με ενέργεια.		Voltas contúirteach. Baol go bhfaighfear bás nó tromghortú. Múch gach cumhacht a sholáthraíonn an gléas seo agus glasáil amach í roimh obair a dhéanamh ar an ngléas seo. Cuir na clúdaigh ar fad ar ais roimh an gumhacht a sholáthraíon an gléas seo a chur ar siúl arís.	
ΠΡΟΣΟΧΗ		FÓGRA	
Η εγκατάσταση και συντήρηση πρέπει να διεξάγονται από εξειδικευμένο προσωπικό.		Ní mórr don fheistiú agus don chothabháil a bheith déanta ag pearsana cálilithe.	
RO	PERICOL	SV	FARA
Tensiune periculoasă. Pericol de moarte sau de accidentări grave. Opriti și blocați alimentarea cu energie și acestui dispozitiv înainte de a lucra la acesta. Așezați la loc toate capacele înainte de a porni alimentarea cu energie și acestui dispozitiv.		Farlig spänning. Livsfara eller risk för allvarliga personsador. Innan arbete utför på utrustningen ska strömförslingen till utrustningen stängas av. Montera alla skyddsplåtar igen innan utrustningen slås på.	
INSTIINTARE		OBS	
Instalarea și întreținerea trebuie să se efectueze de către personal calificat.		Installation och underhåll får endast utföras av kvalificerad personal.	
CZ	NEBEZPEČÍ	SL	NEVARHOST
Nebezpečné napětí. Nebezpečí smrtelného nebo těžkého úrazu. Před zahájením prací na tomto zařízení odpojte a zajistěte veškeré přívody energie. Před opětovným připojením zařízení vrátte všechny kryty na svá místa.		Nevarna napetost. Nevarnost za življene ali nevarnost hudih poškodb. Izklopite in prekinite celotno napajanje naprave, preden na njej opravljate dela. Preden napajanje znova vklopite, namestite vse pokrove.	
POZNÁMKA		OPOMBA	
Instalaci a údržbu musí provádět kvalifikovaní pracovníci.		Namestitev in vzdrževanje mora opraviti usposobljeno osebje.	
SK	NEBEZPEČENSTVO	HU	VESZÉLY
Nebezpečné napätie. Nebezpečenstvo ohrozenia života alebo vzniku ľahkých zranení. Pred prácou na zariadení vypnite a zaistite všetky napájacie prípojky tohto zariadenia. Pred zapnutím napájania tohto zariadenia najprv nasadťte späť všetky kryty.		Veszélyes feszültség. Életveszély vagy súlyos sérülésveszély. Mielőtt bármilyen munkavégzést kezd az eszközön, az áramellátást le kell kapcsolni, és véletlen bekapsolás elleni védelemmel kell ellátni. Az áramellátás visszakapcsolása előtt minden burkolatot vissza kell helyezni.	
UPOZORNENIE		MEGJEGYZÉS	
Inštalačiu a údržbu musí vykonávať kvalifikovaný personál.		A telepítést és a karbantartást kizárolag szakképzett személyzet végezheti.	

		EN	 DANGER
Hazardous voltage. Will cause death or serious injury. Turn off and lock out all power supplying this device before working on this device. Replace all covers before power supplying this device is turned on.			
ES	 PELIGRO	FR	 DANGER
Tensión peligrosa. Puede causar la muerte o lesiones graves. Antes de trabajar en este dispositivo, desconecte y bloquee todas las fuentes que lo alimentan eléctricamente. Recoloque todas las cubiertas antes de volver a conectar la alimentación eléctrica para este dispositivo.			


 **Required tools / Notwendige Werkzeuge / Outils nécessaires / Herramientas requeridas / 必要工具** 






cal. ISO 6789

 **Contents / Lieferumfang / Etendue de la livraison / Alcance de suministro / 供货范围** 

		3P	4P
3VA6	150 / 250	3VA9143 - OKP00	3VA9144 - OKP00
	400	3VA9343 - OKP00	3VA9344 - OKP00



		
3VA6	150 / 250	3P: 6 x M4 x 80 mm 4P: 4 x M4 x 80 mm
	400	4 x M5 x 95 mm




3VA6
150 / 250
400
3 P: 4 x 2.5 x 10 mm


3VA6
150 / 250
4x 3.0 x 16 mm
400
4.0 x 16 mm



Information / Information / Informations / Información / 信息



EN	NOTICE	DE	HINWEIS
	Apply 400A maximum current with 3VA934.-OKP00. 3VA934.-OKP00 for use with Types MJAЕ, HJAЕ, CJAЕ, LJAЕ.		Bei 3VA934.-OKP00 darf nur ein max. Strom von 400A anliegen. 3VA934.-OKP00 für den Einsatz mit Typ MJAЕ, HJAЕ, CJAЕ, LJAЕ.
FR	NOTIFICATION	ES	NOTA
	Appliquer un courant maximum de 400A avec 3VA934.-OKP00. 3VA934.-OKP00 à utiliser avec les types MJAЕ, HJAЕ, CJAЕ, LJAЕ.		Aplicar corriente máx. de 400A con 3VA934.-OKP00. 3VA934.-OKP00 para uso con los tipos MJAЕ, HJAЕ, CJAЕ, LJAЕ.
IT	AVVERTENA	PT	ATENÇÃO
	Appicare una corrente max. di 400A con 3VA934.-OKP00. 3VA934.-OKP00 per l'utilizzo con i tipi MJAЕ, HJAЕ, CJAЕ, LJAЕ.		Aplicar corrente máxima de 400 A com a 3VA934.-OKP00. 3VA934.-OKP00 para uso com os tipos MJAЕ, HJAЕ, CJAЕ, LJAЕ.
TR	NOT	РУ	ПРИМЕЧАНИЕ
	3VA934.-OKP00 ile 400A maksimum akım uygulamayınız. MJAЕ, HJAЕ, CJAЕ, LJAЕ tipleriyle kullanım için 3VA934.-OKP00.		Максимальный ток на 3VA934.-OKP00 – 400A. Используйте 3VA934.-OKP00 с типами MJAЕ, HJAЕ, CJAЕ, LJAЕ.
PL	UWAGA	中	提示
	Zastosować maksymalne natężenie prądu 400 A za pomocą 3VA934.-OKP00. 3VA934.-OKP00 do użytku z typami MJAЕ, HJAЕ, CJAЕ, LJAЕ.		3VA934.-OKP00 的最大电流为 400A。 3VA934.-OKP00 可以与型号 MJAЕ, HJAЕ, CJAЕ, LJAЕ 搭配使用。
HR	НАРОМЕНА	FI	HUOMAUTUS
	Za 3VA934.-OKP00 primijenite struju od maksimalno 400 A. Jedinica 3VA934.-OKP00 namijenjena je za upotrebu uz vrste MJAЕ, HJAЕ, CJAЕ, LJAЕ.		Käytä 400 A:n maksimivirtaa 3VA934.-OKP00 kanssa. 3VA934.-OKP00 käytettäväksi tyyppielle MJAЕ, HJAЕ, CJAЕ, LJAЕ.
БГ	ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ	EE	MÄRKUS
	Прилагайте максимално напрежение 400 A с 3VA934.-OKP00. 3VA934.-OKP00 следва да се използва с типове MJAЕ, HJAЕ, CJAЕ, LJAЕ.		3VA934.-OKP00-ga rakendage 400 A maksimaalset voolutugevust. 3VA934.-OKP00 kasutamiseks tüüpidega MJAЕ, HJAЕ, CJAЕ, LJAЕ.
LV	BRĪDINĀJUMS	LT	NUORODA
	Lietot 400 A maksimālo strāvu ar 3VA934.-OKP00. 3VA934.-OKP00 lietošanai ar MJAЕ, HJAЕ, CJAЕ, LJAЕ tipu.		Tiekite 400A maksimāliā srovę su 3VA934.-OKP00. 3VA934.-OKP00 tinka naudoti su modeliais MJAЕ, HJAЕ, CJAЕ, LJAЕ.
DA	BEMÆRK	MT	AVVIŽ
	Brug maks. 400A spænding med 3VA934.-OKP00. 3VA934.-OKP00 for brug med typerne MJAЕ, HJAЕ, CJAЕ, LJAЕ.		Applika kurrent massimu ta' 400A mat-3VA934.-OKP00. 3VA934.-OKP00 għall-użu mat-tipi MJAЕ, HJAЕ, CJAЕ, LJAЕ.
NL	OPMERKING	EL	ΠΡΟΣΟΧ'Η
	Pas een maximumstroom van 400 A toe bij 3VA934.-OKP00. 3VA934.-OKP00 voor gebruik bij de types MJAЕ, HJAЕ, CJAЕ, LJAЕ.		Εφαρμόστε μέγιστο ρεύμα 400Α με 3VA934.-OKP00. 3VA934.-OKP00 για χρήση με τους τύπους MJAЕ, HJAЕ, CJAЕ, LJAЕ.
GA	FÓGRA	RO	ÎNȘTIINȚARE
	Cuir sruth uasta 400A i bhfeidhm le 3VA934.-OKP00. 3VA934.-OKP00 le húsáid le Cineálacha MJAЕ, HJAЕ, CJAЕ, LJAЕ.		Aplicați un curent maxim de 400A cu 3VA934.-OKP00. 3VA934.-OKP00 destinat utilizării cu modelele MJAЕ, HJAЕ, CJAЕ, LJAЕ.
SV	OBS	SK	UPOZORNENIE
	Använd max. 400A spänning med 3VA934.-OKP00. 3VA934.-OKP00 för användning med typerna MJAЕ, HJAЕ, CJAЕ, LJAЕ.		3VA934.-OKP00 zaťažte max. prúdom 400A. 3VA934.-OKP00 je určené pre použitie s typmi MJAЕ, HJAЕ, CJAЕ, LJAЕ.
SL	OPOMBA	CZ	POZNÁMKA
	Uporabite največji tok 400 A s 3VA934.-OKP00. 3VA934.-OKP00 za uporabo s tipi MJAЕ, HJAЕ, CJAЕ, LJAЕ.		U 3VA934.-OKP00 použijte maximální proud 400 A. 3VA934.-OKP00 slouží pro použití s typy MJAЕ, HJAЕ, CJAЕ, LJAЕ.
HU	MEGJEGYZÉS		
	A 3VA934.-OKP00-val legfeljebb 400 A-es áramerősséggel alkalmazható. A 3VA934.-OKP00 az MJAЕ, HJAЕ, CJAЕ, LJAЕ típusokhoz használható.		


		EN	 DANGER
ES	 PELIGRO	FR	 DANGER

Tensión peligrosa. Puede causar la muerte o lesiones graves.
Antes de trabajar en este dispositivo, desconecte y bloquee todas las fuentes que lo alimentan eléctricamente. Recoloque todas las cubiertas antes de volver a conectar la alimentación eléctrica para este dispositivo.

Tension électrique dangereuse. Danger de mort ou risque de blessures graves. Avant d'intervenir sur l'appareil, couper toutes les sources de tension et les consigner contre la refermeture. Remettre en place tous les couvercles avant de remettre l'appareil sous tension.




Assembly / Montage / Montage / Montaje / 安装






3VA6	150 / 250	1/4"	186 +/- 9 [21 +/- 1]
	400	5/16"	5.75 +/- 0.4 [0.65 +/- 0.05] 6.2 +/- 0.9 [0.7 +/- 0.1]



EN	Option
DE	Option
FR	Option
ES	Opción
IT	Opçao
PT	Opzione
TR	Opsiyon
PY	Опция
PL	Opcja
中	选项

3VA9977 - OKP80			
AWG [mm ²]			
1 x (20 - 16) [1 x (0.5 - 1.5)]		0.4 [10]	4.0 +/- 0.44 [0.45 +/- 0.05]
1 x (20 - 18) [1 x (0.5 - 1.0)]			
1 x (16 - 14) [1 x (1.5 - 2.5)]			



		EN	 DANGER
ES	 PELIGRO	FR	 DANGER
Tensión peligrosa. Puede causar la muerte o lesiones graves. Antes de trabajar en este dispositivo, desconecte y bloquee todas las fuentes que lo alimentan eléctricamente. Recoloque todas las cubiertas antes de volver a conectar la alimentación eléctrica para este dispositivo.		Tension électrique dangereuse. Danger de mort ou risque de blessures graves. Avant d'intervenir sur l'appareil, couper toutes les sources de tension et les consigner contre la refermeture. Remettre en place tous les couvercles avant de remettre l'appareil sous tension.	





Assembly / Montage / Montage / Montaje / 安装




3P

4P




		2.5 x 10 mm
		PZ1 0.5 lb-in [0.5 Nm]
3VA6	150 / 250	4.4 +/- 0.4
	400	[0.5 +/- 0.05]







Information / Information / Informations / Información / 信息






	3VA6	
	150 / 250	400
A	8.2 in [209 mm]	10.2 in [259 mm]
B	1.0 in [26 mm]	1.3 in [34 mm]
C	1.4 in [35 mm]	1.8 in [35 mm]
D	3/16" [4.5 mm]	7/32" [5.5 mm]



Assembly / Montage / Montage / Montaje / 安裝



	(21)	
3VA6	150 / 250	10.6 +/- 1.8 [1.2 +/- 0.2]
	400	17.7 +/- 1.8 [2.0 +/- 0.2]




		EN	 DANGER
ES		FR	 DANGER


Tensión peligrosa. Puede causar la muerte o lesiones graves.
Antes de trabajar en este dispositivo, desconecte y bloquee todas las fuentes que lo alimentan eléctricamente. Recoloque todas las cubiertas antes de volver a conectar la alimentación eléctrica para este dispositivo.

Tension électrique dangereuse. Danger de mort ou risque de blessures graves. Avant d'intervenir sur l'appareil, couper toutes les sources de tension et les consigner contre la refermeture. Remettre en place tous les couvercles avant de remettre l'appareil sous tension.

Information / Information / Informations / Información / 信息




Assembly / Montage / Montage / Montaje / 安装




	
3VA6	23 PZ1 0 lb-in [0 Nm]
150 / 250	10.6 +/- 1.8 [1.2 +/- 0.2]
400	17.7 +/- 1.8 [2.0 +/- 0.2]

3P














4P





Removal / Demontage / Demontage / Desmontaje / 拆卸




			EN	 DANGER																									
			Hazardous voltage. Will cause death or serious injury. Turn off and lock out all power supplying this device before working on this device. Replace all covers before power supplying this device is turned on.																										
ES	 PELIGRO		FR	 DANGER																									
Tensión peligrosa. Puede causar la muerte o lesiones graves. Antes de trabajar en este dispositivo, desconecte y bloquee todas las fuentes que lo alimentan eléctricamente. Recoloque todas las cubiertas antes de volver a conectar la alimentación eléctrica para este dispositivo.			Tension électrique dangereuse. Danger de mort ou risque de blessures graves. Avant d'intervenir sur l'appareil, couper toutes les sources de tension et les consigner contre la refermeture. Remettre en place tous les couvercles avant de remettre l'appareil sous tension.																										
3VA914.-OKP00 (250A)			480 V AC 500 V DC	600 V AC 600 V DC																									
		3VA94.4.-0JB1. 3VA94.4.-0JG1. 3VA94.4.-0JD1. 3VA94.4.-0JK1.		A B D	<p>match barrier requirements / Isolationsanforderungen einhalten / Exigences de barrières respectées / Cumplir requisitos de aislamiento entre fases / coordinare i requisiti per barriera di separazione / corresponde aos requisitos da barreira / bariyer gereksinimlerini eşleştir / соответствуют требованиям к барьеру / dopasuj wymagania dot. barier / 匹配屏障要求</p> <table border="1"> <tr> <td>A</td><td></td><td>3VA9272-0WA00</td></tr> <tr> <td>B</td><td></td><td>3VA9272-0WA00</td></tr> <tr> <td>C</td><td></td><td>3VA9271-0WD.0</td></tr> <tr> <td>D</td><td></td><td>3VA9271-0WF.0</td></tr> <tr> <td>E</td><td></td><td>3VA9272-0WA00 3VA9271-0WJ.0</td></tr> <tr> <td>F</td><td></td><td>3VA9272-0WA00 3VA9271-0WJ.0</td></tr> <tr> <td>G</td><td></td><td>3VA9272-0WA00 3VA9271-0WD.0</td></tr> <tr> <td>H</td><td></td><td>3VA9272-0WA00 3VA9271-0WD.0</td></tr> </table>	A		3VA9272-0WA00	B		3VA9272-0WA00	C		3VA9271-0WD.0	D		3VA9271-0WF.0	E		3VA9272-0WA00 3VA9271-0WJ.0	F		3VA9272-0WA00 3VA9271-0WJ.0	G		3VA9272-0WA00 3VA9271-0WD.0	H		3VA9272-0WA00 3VA9271-0WD.0
A		3VA9272-0WA00																											
B		3VA9272-0WA00																											
C		3VA9271-0WD.0																											
D		3VA9271-0WF.0																											
E		3VA9272-0WA00 3VA9271-0WJ.0																											
F		3VA9272-0WA00 3VA9271-0WJ.0																											
G		3VA9272-0WA00 3VA9271-0WD.0																											
H		3VA9272-0WA00 3VA9271-0WD.0																											
	3VA94.4.-0JA12	D																											
	3VA924.-0JJ13 3VA924.-0JC13 3VA924.-0JJ22 3VA924.-0JC22 3VA924.-0F60																												
		3VA924.-0QA00		A B D	<p>no barrier requirements / keine Isolationsanforderungen / Pas d'exigences de barrières / No hay requisitos de aislamiento entre fases / nessun requisito per barriera di separazione / não há requisitos de barreira / bariyer gereksinimleri yok / требования к барьеру отсутствуют / brak wymagań dot. barier / 无屏障要求</p> <table border="1"> <tr> <td>A</td><td></td><td>3VA9272-0WA00 3VA9271-0WD.0</td></tr> <tr> <td>B</td><td></td><td>3VA9272-0WA00 3VA9271-0WF.0</td></tr> <tr> <td>C</td><td></td><td>3VA9272-0WA00 3VA9271-0WJ.0</td></tr> <tr> <td>D</td><td></td><td>3VA9272-0WA00 3VA9271-0WJ.0</td></tr> <tr> <td>E</td><td></td><td>3VA9272-0WA00 3VA9271-0WD.0</td></tr> <tr> <td>F</td><td></td><td>3VA9272-0WA00 3VA9271-0WD.0</td></tr> <tr> <td>G</td><td></td><td>3VA9272-0WA00 3VA9271-0WD.0</td></tr> <tr> <td>H</td><td></td><td>3VA9272-0WA00 3VA9271-0WD.0</td></tr> </table>	A		3VA9272-0WA00 3VA9271-0WD.0	B		3VA9272-0WA00 3VA9271-0WF.0	C		3VA9272-0WA00 3VA9271-0WJ.0	D		3VA9272-0WA00 3VA9271-0WJ.0	E		3VA9272-0WA00 3VA9271-0WD.0	F		3VA9272-0WA00 3VA9271-0WD.0	G		3VA9272-0WA00 3VA9271-0WD.0	H		3VA9272-0WA00 3VA9271-0WD.0
A		3VA9272-0WA00 3VA9271-0WD.0																											
B		3VA9272-0WA00 3VA9271-0WF.0																											
C		3VA9272-0WA00 3VA9271-0WJ.0																											
D		3VA9272-0WA00 3VA9271-0WJ.0																											
E		3VA9272-0WA00 3VA9271-0WD.0																											
F		3VA9272-0WA00 3VA9271-0WD.0																											
G		3VA9272-0WA00 3VA9271-0WD.0																											
H		3VA9272-0WA00 3VA9271-0WD.0																											
	3VA927.-0QB00		D F																										
	3VA924.-0QE.0		C																										
		3VA924.-0QA00		D F	<p>no barrier requirements / keine Isolationsanforderungen / Pas d'exigences de barrières / No hay requisitos de aislamiento entre fases / nessun requisito per barriera di separazione / não há requisitos de barreira / bariyer gereksinimleri yok / требования к барьеру отсутствуют / brak wymagań dot. barier / 无屏障要求</p> <table border="1"> <tr> <td>A</td><td></td><td>3VA9272-0WA00 3VA9271-0WD.0</td></tr> <tr> <td>B</td><td></td><td>3VA9272-0WA00 3VA9271-0WF.0</td></tr> <tr> <td>C</td><td></td><td>3VA9272-0WA00 3VA9271-0WJ.0</td></tr> <tr> <td>D</td><td></td><td>3VA9272-0WA00 3VA9271-0WJ.0</td></tr> <tr> <td>E</td><td></td><td>3VA9272-0WA00 3VA9271-0WD.0</td></tr> <tr> <td>F</td><td></td><td>3VA9272-0WA00 3VA9271-0WD.0</td></tr> <tr> <td>G</td><td></td><td>3VA9272-0WA00 3VA9271-0WD.0</td></tr> <tr> <td>H</td><td></td><td>3VA9272-0WA00 3VA9271-0WD.0</td></tr> </table>	A		3VA9272-0WA00 3VA9271-0WD.0	B		3VA9272-0WA00 3VA9271-0WF.0	C		3VA9272-0WA00 3VA9271-0WJ.0	D		3VA9272-0WA00 3VA9271-0WJ.0	E		3VA9272-0WA00 3VA9271-0WD.0	F		3VA9272-0WA00 3VA9271-0WD.0	G		3VA9272-0WA00 3VA9271-0WD.0	H		3VA9272-0WA00 3VA9271-0WD.0
A		3VA9272-0WA00 3VA9271-0WD.0																											
B		3VA9272-0WA00 3VA9271-0WF.0																											
C		3VA9272-0WA00 3VA9271-0WJ.0																											
D		3VA9272-0WA00 3VA9271-0WJ.0																											
E		3VA9272-0WA00 3VA9271-0WD.0																											
F		3VA9272-0WA00 3VA9271-0WD.0																											
G		3VA9272-0WA00 3VA9271-0WD.0																											
H		3VA9272-0WA00 3VA9271-0WD.0																											
	3VA927.-0QB00		D F																										
	3VA924.-0QF.0		C																										
		3VA924.-0QA00		E F	<p>no barrier requirements / keine Isolationsanforderungen / Pas d'exigences de barrières / No hay requisitos de aislamiento entre fases / nessun requisito per barriera di separazione / não há requisitos de barreira / bariyer gereksinimleri yok / требования к барьеру отсутствуют / brak wymagań dot. barier / 无屏障要求</p> <table border="1"> <tr> <td>A</td><td></td><td>3VA9272-0WA00 3VA9271-0WD.0</td></tr> <tr> <td>B</td><td></td><td>3VA9272-0WA00 3VA9271-0WF.0</td></tr> <tr> <td>C</td><td></td><td>3VA9272-0WA00 3VA9271-0WJ.0</td></tr> <tr> <td>D</td><td></td><td>3VA9272-0WA00 3VA9271-0WJ.0</td></tr> <tr> <td>E</td><td></td><td>3VA9272-0WA00 3VA9271-0WD.0</td></tr> <tr> <td>F</td><td></td><td>3VA9272-0WA00 3VA9271-0WD.0</td></tr> <tr> <td>G</td><td></td><td>3VA9272-0WA00 3VA9271-0WD.0</td></tr> <tr> <td>H</td><td></td><td>3VA9272-0WA00 3VA9271-0WD.0</td></tr> </table>	A		3VA9272-0WA00 3VA9271-0WD.0	B		3VA9272-0WA00 3VA9271-0WF.0	C		3VA9272-0WA00 3VA9271-0WJ.0	D		3VA9272-0WA00 3VA9271-0WJ.0	E		3VA9272-0WA00 3VA9271-0WD.0	F		3VA9272-0WA00 3VA9271-0WD.0	G		3VA9272-0WA00 3VA9271-0WD.0	H		3VA9272-0WA00 3VA9271-0WD.0
A		3VA9272-0WA00 3VA9271-0WD.0																											
B		3VA9272-0WA00 3VA9271-0WF.0																											
C		3VA9272-0WA00 3VA9271-0WJ.0																											
D		3VA9272-0WA00 3VA9271-0WJ.0																											
E		3VA9272-0WA00 3VA9271-0WD.0																											
F		3VA9272-0WA00 3VA9271-0WD.0																											
G		3VA9272-0WA00 3VA9271-0WD.0																											
H		3VA9272-0WA00 3VA9271-0WD.0																											
	3VA927.-0QB00		D F																										
	3VA924.-0QF.0		C																										

3VA934-0KP00 (400A)				
Connection / Anschluss / Raccordement/ Conexión / Connessione / Conexão / Bağlantı / соединение / Połączenie / 连接			480 V AC	600 V AC
		3VA937.-0JB13, 3VA937.-0JG13 3VA937.-0JD13, 3VA937.-0JK13	—	A B D
		3VA947.-0JA13		
		3VA947.-0JJ23, 3VA947.-0JC23 3VA947.-0JE23, 3VA947.-0JL23 3VA937.-0JF60		D
		3VA947.-0QA00	—	A B D
		3VA947.-0QB00		D F
		3VA947.-0QC00	K L	K
		3VA947.-0QE.0 3VA947.-0QF.0	C	G H
		3VA947.-0QA00	D F	D
		3VA947.-0QB00	D F	D
		3VA947.-0QC00	K L	K
		3VA947.-0QE.0 3VA947.-0QF.0	C	G H
		3VA947.-0QA00	—	A B D
		3VA947.-0QB00		D F
		3VA947.-0QC00	K L	K
		3VA947.-0QE.0 3VA947.-0QF.0	C	G H
		3VA947.-0QA00	—	A B D
		3VA947.-0QB00		D F
		3VA947.-0QC00	K L	K
		3VA947.-0QE.0 3VA947.-0QF.0	C	G H
		3VA947.-0QA00	E F	D E F
		3VA947.-0QB00	D F	D
		3VA947.-0QC00	K L	K
		3VA947.-0QE.0 3VA947.-0QF.0	C	G H
			—	no barrier requirements / keine Isolationsanforderungen / Pas d'exigences de barrières / No hay requisitos de aislamiento entre fases / nessun requisito per barriera di separazione / não há requisitos de barreira / bariyer gereksinimleri yok / требования к барьеру отсутствуют / brak wymagań dot. barier / 无屏障要求
			A	3VA9472-0WA00
			B	3VA9472-0WA00
			C	3VA9471-0WD.0
			D	3VA9471-0WF.0
			E	3VA9472-0WA00 3VA9471-0WJ.0
			F	3VA9472-0WA00 3VA9471-0WJ.0
			G	3VA9472-0WA00 3VA9471-0WD.0
			H	3VA9472-0WA00 3VA9471-0WD.0
			K	3VA9471-0WG.0
			L	3VA9472-0WA00 3VA9471-0WK.0

		EN	 DANGER
ES	 PELIGRO	FR	 DANGER
Tensión peligrosa. Puede causar la muerte o lesiones graves. Antes de trabajar en este dispositivo, desconecte y bloquee todas las fuentes que lo alimentan eléctricamente. Recoloque todas las cubiertas antes de volver a conectar la alimentación eléctrica para este dispositivo.		Tension électrique dangereuse. Danger de mort ou risque de blessures graves. Avant d'intervenir sur l'appareil, couper toutes les sources de tension et les consigner contre la refermeture. Remettre en place tous les couvercles avant de remettre l'appareil sous tension.	

Information / Information / Informations / Información / 信息



	3VA6	
	150 / 250	400
A	5.1 in [130.5 mm]	6.4 in [163.5 mm]
B	4.3 in [110 mm]	5.5 in [139.5 mm]
C	2.1 in [52.5 mm]	2.7 in [69 mm]
D	1.4 in [35 mm]	1.8 in [46 mm]
E	7.1 in [87.5 mm]	4.5 in [115 mm]
F	3.5 in [52.5 mm]	2.7 in [69 mm]
G	4.2 in [107 mm]	5.4 in [137.5 mm]
H	2.9 in [73 mm]	3.7 in [94 mm]
I	2.8 in [72 mm]	3.8 in [96.1 mm]
J	0.5 in [13 mm]	1.3 in [34 mm]
K	0.8 in [20.5 mm]	1 in [26 mm]
L	1.6 in [40 mm]	1.6 in [39.5 mm]

EN	NOTICE
<p>These instructions do not purport to cover all details or variations in equipment, or to provide for every possible contingency in connection with installation, operation, or maintenance. Should additional information be desired, please contact the local Siemens sales office. The contents of this instruction manual shall not become part of or modify any prior or existing agreement, commitment, or relationship. The sales contract contains the entire obligation of Siemens. The warranty contained in the contract between the parties is the sole warranty of Siemens. Any statements contained herein do not create new warranties or modify the existing warranty.</p> <p>Trademarks - Unless otherwise noted, all names identified by ® are registered trademarks of Siemens AG or Siemens Industry, Inc. The remaining trademarks in this publication may be trademarks whose use by third parties for their own purposes could violate the rights of the owner.</p>	