



PAR20 Dimmable LED Lamps with AirFlux Technology

8PAR20/END/F25 2700 DIM 6/1

Philips PAR20 Dimmable LED Lamps with AirFlux Technology provide optimal thermal efficiency in a sleek, lightweight design.

Données du produit

• Caractéristiques Générales

Cap-Base	E26
Bulb	PAR20 [PAR20 mm]
Rated Avg. Life (Hours)	45000 hr
Rated Lifetime (years)	41.1 an

• Caractéristiques techn. de lumière

Color Code	WW
Color Designation	Warm White
Beam Angle	25 D
Beam Description	25D [Medium beam]
CRI	85
Color Temp. (Kelvin)	2700 K [CCT 2700K]
Rated Luminous Flux	450 Lm

• Caractéristiques électriques

Wattage	8 W
Wattage Technical	8 W
Voltage	120 V
Line Frequency	60 Hz
Power Factor	0.9 -
Lamp Current mA	78 mA
Dimmable	Yes

Wattage Equivalent 50 W

• Conditions de mesure

Switching cycle 20000x

• Dimensions en mm.

Overall Length C 81 mm
Overall Length C [inch] 3.189 (max) in
Diameter D 63 mm

• Données produit

Code commercial 426122
Code produit EOC 426122
Nom produit 8PAR20/END/F25 2700 DIM 6/1
Désignation 8PAR20/END/F25 2700 DIM 6/1
Pièces par pack 1
Config. Emballage 6
Packs par carton 6
Code barre produit 46677426125
Code barre carton 50046677426120
regroup.
Code usine 929000233001
Poids net unitaire 0.117 kg

Mises en garde et sécurité

- Suitable for use in damp locations.


- Not for use in totally enclosed luminaires.
- Before replacing, turn off power and let lamp cool to avoid electrical shock or burn.



PHILIPS

PAR20 Dimmable LED Lamps with AirFlux Technology

Schéma dimensionnel



E26

8PAR20/END/F25 2700 DIM 6/1

Product	C (Norm)	C1 (Max)	D (Norm)	D1 (Norm)
LED 8W E26 2700K 120V PAR20 25D	81	3,189	63	2,48



© 2013 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)
Tous droits réservés.

Les données sont sujettes à changement sans préavis. Les noms et marques sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips) ou de leurs ayants droits respectifs.

www.philips.com/lighting

2013, juin 20
Les données sont sujettes à changement