



PRMP-2

Enseigne combinée de l'homme qui court en thermoplastique commerciale



Homologations:
Certification CSA
C22.2 #141 et C860

Description

L'enseigne commerciale combinée en plastique de l'homme qui court PRMP-2 de Stanpro représente la fusion entre une conception moderne et traditionnelle. L'unité de batterie montée sur le dessus est combinée à des phares carrés au style audacieux. Elle est conçue en utilisant un thermoplastique durable résistant aux impacts. La série PRMP-2 offre des DEL à haute brillance et longue durée et est très écoénergétique puisqu'elle utilise seulement 2,0W! L'installation est rapide et facile puisque chaque enseigne est munie de plaques frontales à enclenchement rapide, une plaque arrière et un plafonnier universel. Les deux lampes carrées à haut rendement sont entièrement ajustables et sont fournies avec des lampes de 9 watts.

Caractéristiques

La série PRMP-2 constitue une série combinée d'éclairage de secours et d'enseigne de l'homme qui court entièrement autonome pour utilisation avec des circuits de 120 ou 347volts. La série PRMP-2 est conçue de thermoplastique résistant aux impacts. Une batterie au calcium de plomb scellée sans entretien est incluse avec l'unité, ce qui procure 30 watts d'alimentation de secours pendant 30 minutes. De multiples débouchures de conduits et un patron de montage universel sont estampés dans l'unité pour faciliter le montage directement sur la boîte de jonction (non fournie). Le fini est blanc.


Circuiterie

Les unités PRMP-2 de Stanpro offrent des chargeurs à impulsions de haute qualité qui sont 70% plus efficaces que les chargeurs à tension constante. Les chargeurs sont électroniques et complets avec débranchement de la basse tension, protection d'éclairage réduit et court-circuit. L'entrée double standard de 120V c.a. ou 347V c.a. se sélectionne sur le chantier. Un affichage à DEL indique la marche du c.a. et la charge élevée et tous les chargeurs offrent un interrupteur à bouton-poussoir pour vérification rapide rendant l'entretien et le contrôle faciles. Le temps de recharge est de 24 heures.

Garantie

Stanpro est axé sur la qualité. Pour les détails complets des garanties, voir nos termes et conditions.

Dimensions



Vendu standard avec 3 pictogrammes différents pour la sélection de la direction à indiquer.

Guide de commande

Série
PRMP-2

Puissance du modèle

Modèle	Tension	Capacité de wattage			
		30 min.	60 min.	90 min.	120 min.
PRMP-2	6V	30	15	12.5	7.5