

EN



- To avoid the possibility of electrical shock, turn off power supply before installation or servicing.
- Track not intended to be connected with power cord or to more than one branch circuit.




- Please read all of these installation instructions before installing any part of the track system.
- Save these instructions and refer to them for any additions or changes to the track configuration.
- Use only fixtures and fittings that are compatible with A-Line's track and connectors.
- The A-Line track system has a maximum rated capacity of 20 amps (2400 watts per circuit) when permanently wired to an outlet box. Track allowed to be loaded with <80% of maximum rated capacity.
- Do not attempt to energize anything other than track lighting fixtures on the track. To reduce the risk of fire and electric shock, do not attempt to connect power tools, extension cords, appliances, and the like to the track.
- Track light assembly must be installed a minimum distance of 6" from any combustible surface or material, such as wall coverings or curtains.
- Track is not to be installed in wet or damp locations.
- Track system must be installed a minimum of 5 feet above floor.

### POLARITY

All components are mechanically polarized to assure proper connections. To simplify installation, components are also visually polarized.

- Track face has de-bossed line (groove) indicating polarized side (live conductors) [Fig. 4].
- Track components have an arrow which must point to track polarity line.
- Track fixture adapter has arrows which point to track polarity line.
- Power feeds and connectors have an arrow which must point to the track polarity line [Fig. 4].


Fig. 4



### POWER FEED WIRING

- Use a power feed compatible with power supply wiring (Romex, BX or Conduit) and mounting material (drywall, concrete, T-bars). Refer to "Power Feeds" section for thorough explanation of application.
- Connect the ground wire to the green screw located on the back plate.
- Connect Live or Hot wire (black) to the screw terminal marked P1.
- Connect the neutral wire (white) to the screw terminal marked N.
- Track is rated at 120V, 60 Hz, 20 amps max. single-phase, 3-wire, grounded neutral.

Fig. 1



### TRACK FIELD CUTTING

**WARNING** - To avoid risk of fire, make sure no chips or filings remain in the track after cutting. To avoid risk of fire, the copper conductors must be set back a minimum 3/8" from each end of the track after cutting.

- Remove end-cap fitting by removing the screw and sliding out the track.

### CROSS SECTION





Fig. 2

- Pull copper conductors until flush with the end of the track.
- Cut track to desired length (make 3mm (1/8") allowance for end-cap fitting).
- Carefully deburr the cut edge making sure there are no chips or filings that remain in the track.
- Push copper conductors back into the track. Conductors should be 3/8" recessed from each end of the track.
- Reinstall end-cap fitting and secure with screw.

Fig. 3



### FIELD DRILLING

**WARNING:** To avoid risk of fire, mounting holes must be positioned in the center of the plastic insulator (between the copper conductors). To avoid risk of fire, make sure no chips or filings remain in the track after drilling. To avoid mechanical hazard, a mounting hole must be provided within 51mm to 152mm (2" to 6") of the end of the track.

- Locate and drill a 6mm(1/4") diameter hole through the aluminum track extrusion and plastic insulator.
- Carefully deburr the hole making sure there are no chips or filings that remain in the track.

### TRACK SPECIFICATIONS

- The aluminum track and plastic insulator must be the same length.
- The two 12-gauge solid copper conductors must be set back 3/8" from each end of the track to avoid arcing.


### TRACK SECTION INSTALLATION

- Make sure end cap at opposite end of track is secured in place. Slide power feed into end of track, by aligning polarity arrow on the power feed with the polarity groove on the track section; secure with the set screws provided on the power feed [Fig. 4].
- Using toggle bolts or provided screws, attach track section to ceiling. Make sure power feed is aligned to the power source.
- If adding additional track section to existing track, remove end cap from existing track. Slide new connector into open end of existing track and tap with rubber mallet to secure properly in place. Slide new track section into new connector and tap with rubber mallet to secure properly in place. Make sure there is no gap between the added connectors and track sections. Secure new track section to ceiling using toggle bolts or provided screws.
- If installing on to a T-bar ceiling, use T-bar clips (supplied by others). Maximum distance between clips is two (2) feet.
- If track is to be pendant mounted, maximum pendant spacing is four (4) feet; a minimum of two pendants per track section is required.

### CURRENT LIMITING POWER FEED WIRING

- Strip ground branch circuit conductor. Wrap around ground screw (green). Tighten screw.
- Strip neutral branch circuit conductor. Connect to neutral wire (white) from end-feed connector.

### OVERVIEW



#### Note:

- Aluminum track and plastic insulator must be the same length.
- Copper conductors must be set back 3/8" from each end.

- Strip line branch circuit conductor. Connect to line wire (black) from breaker.

**NOTE:** Branch circuit conductors are to be terminated within the assembly.




Fig. 5 Single circuit live end narrow current limiter, 1-14 amp options. Part no.: ATKPCL-06-1C




Fig. 6 Single circuit dual live end canopy current limiter, 1-14 amp options. Part no.: ATKPCL-09-1C





Fig. 7 Single circuit live end canopy current limiter, 1-14 amp options. Part no.: ATKPCL-11-1C



DESCRIPTION	PART NO.
Live end power feed	ATKP09
Live end power feed reversed	ATKP09R
Live end conduit feed	ATKP06
Live end conduit feed reversed	ATKP06R
T connector power feed	ATKP03
I connector	ATKC01
L connector power feed	ATKP02
Flexible connector	ATKC05
X connector	ATKP04-1C
End cap	ATK0-ENDCAP-1C
Center feed	ATKP08
Wired end	ATKP10
Live end power feed with canopy	ATKP11
Monopoint	ATKP109
Live end narrow current limiter	ATKPCL-06-1C
Dual live end canopy current limiter	ATKPCL-09-1C

DESCRIPTION	PART NO.
Live end canopy current limiter	ATKPCL-11-1C
Canopy cover for electrical connection box	ATKA113
Hollow stem suspension rod system	ATKXW <sup>1</sup>
Stem rod kit with hollow rod	A-TDR62 <sup>2</sup>
Hollow stem suspension rod	RODF62 <sup>3</sup>
Hollow stem rod with nuts	RODR62 <sup>4</sup>
Sloped ceiling adapter	ATKA250S
Track pendant adapter with chain / cord	ATKA310 / ATKA31A
Track hook / Track receptacle	ATKA320 / ATKA321
Track suspension kit	ATKM420
A-BEAM grid system	A-BEAM122-2 / A-BEAM122
2' Precision Pro channel, 1/2" drywall	ATK02-PDW1
2' Precision Pro channel, 5/8" drywall	ATK02-PDW5
4' Precision Pro channel, 1/2" drywall	ATK04-PDW1
4' Precision Pro channel, 5/8" drywall	ATK04-PDW5

**NOTES:**

1. Rod length available 2" - 48".
2. Rod length available 2" - 48".
3. Used to extend distance between the track fixture and the connector. Can be used in conjunction with ATKA250S.
4. Used in conjunction with ATKA250S or TDR62, A-TDR62 kits to extend track from ceiling.



- Pour prévenir les décharges électriques, éteignez l'alimentation électrique avant l'installation ou l'entretien.
- Le rail n'est pas conçu pour être connecté avec un cordon d'alimentation ou plus d'un circuit de dérivation.




- Veuillez lire toutes les instructions d'installation avant de commencer l'installation du système de rail.
- Enregistrez ces instructions et consultez-les pour tout ajout ou changement dans la configuration du rail.
- N'utilisez que des luminaires ou accessoires compatibles avec les rails à A-Line et les connecteurs.
- Le système de rails A-Line a une capacité nominale maximale de 20 ampères (2400 watts par circuit) lorsqu'il est connecté en permanence à une boîte de sortie. Le rail peut être chargé avec < 80% de la capacité nominale maximale.
- N'essayez pas d'allumer autre chose que des accessoires d'éclairage pour rail sur le rail. Pour réduire les risques d'incendie et de décharges électriques, n'essayez pas de connecter des outils électriques, des rallonges électriques, des appareils électroménagers et autres outils semblables sur le rail.
- L'assemblage d'éclairage du rail doit être installé à une distance minimale de 6 po de toute surface ou matériel combustible, comme des rideaux ou des revêtements muraux.
- Le rail ne doit pas être installé dans des endroits humides ou mouillés.
- Le système de rail doit être installé à un minimum de 5 pieds au-dessus du sol.

### POLARITÉ

Tous les composants sont polarisés mécaniquement afin d'assurer des connexions correctes. Les composants sont aussi visuellement polarisés afin de faciliter l'installation.

- La face du rail a une ligne en creux (entaille) qui indique le côté polarisé (conducteurs chargés) [Fig. 4].
- Les connecteurs de rail ont une flèche qui doit pointer vers la rainure de polarité du rail.
- L'adaptateur de luminaire sur rail a des flèches qui doit pointer vers la rainure de polarité du rail.
- Le câble d'alimentation compatible et les connecteurs ont une flèche qui doit pointer vers la rainure de polarité du rail [Fig. 4].

Fig. 4




Polarity groove

### CÂBLE D'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

- Utilisez un câble d'alimentation compatible avec l'alimentation électrique (Romex, BX ou Conduit) et le matériel de fixation (cloison sèche, béton, barres en T). Se référer à la section « câble d'alimentation électrique » pour des explications complètes des applications.
- Connectez le fil de terre à la vis verte située sur la plaque arrière.
- Connectez le fil sous tension ou chargé (noir) à la borne à vis marquée P1.
- Connectez le fil neutre (blanc) à la borne à vis marquée N.
- Le rail est coté à 120 V, 60 Hz, 20 ampères maximum, monophasé, 3 câbles, neutre mis à la masse.

Fig. 1



Terminal de terre

Terminal chargé

### COUPE DE RAIL

**AVERTISSEMENT** - Pour éviter tout risque d'incendie, assurez-vous qu'aucun copeau ou limaille ne reste dans le rail après la coupe. Pour éviter tout risque d'incendie, les conducteurs en cuivre doivent être en retrait de 3/8 po minimum de chaque extrémité du rail après découpe.

1. Enlevez l'embout et tirez sur les conducteurs de cuivre jusqu'à ce qu'ils soient alignés avec l'embout de rail devant être coupé.
2. Tirez les conducteurs en cuivre jusqu'à qu'ils soient alignés avec l'extrémité du rail.
3. Coupez le rail à la longueur désirée (prévoyez une tolérance de 3 mm (1/8 po) pour l'embout).
4. Ébavurez soigneusement le bord coupé en vous assurant qu'il n'y a pas de copeaux ou de limaille qui restent dans le rail.

### VUE EN COUPE





Fig. 2

5. Repoussez les conducteurs en cuivre dans le rail. Les conducteurs de cuivre doivent être enfoncés de 3/8 po à partir de chaque bout de rail.
6. Remettez l'embout et fixez-le avec une vis.

Fig. 3



### PERÇAGE DE RAIL

**AVERTISSEMENT:** Pour éviter tout risque d'incendie, les trous de montage doivent être positionnés au centre de l'isolant en plastique (entre les conducteurs en cuivre). Pour éviter tout risque d'incendie, assurez-vous qu'il ne reste pas de copeaux ou de limaille dans le rail après le perçage. Pour éviter tout risque mécanique, le trou de montage doit être prévu à moins de 51 mm à 152 mm (2 po à 6 po) de l'extrémité du rail.

1. Localisez et percez un trou de 6 mm (1/4 po) de diamètre à travers l'extrusion du rail en aluminium et l'isolant en plastique.
2. Ébavurez soigneusement le trou en vous assurant qu'il n'y a pas de copeaux ou de limaille qui restent dans le rail.

### SPECIFICATIONS DES RAILS

1. Le rail en aluminium et l'isolant en plastique doivent être de la même longueur.
2. Les deux conducteurs en cuivre massif de calibre 12 doivent être en retrait de 3/8 po à chaque extrémité du rail pour éviter la formation d'arc.


### INSTALLATION DE SECTION DE RAIL

1. Assurez-vous que l'embout sur le côté opposé du rail est sécuritairement en place. Insérez le câble d'alimentation électrique au bout du rail en alignant la flèche de polarité sur le câble d'alimentation électrique avec l'entaille de polarité sur la section de rail; sécurisez le tout avec l'ensemble de vis fourni avec l'alimentation électrique [Fig. 4].
2. À l'aide des vis ou des boulons à ailettes fournis, attachez la section de rail au plafond. Assurez-vous que le câble d'alimentation électrique est aligné avec la source d'alimentation.
3. Si vous ajoutez une section de rail supplémentaire au rail existant, enlevez l'embout du rail existant. Insérez le nouveau connecteur dans l'extrémité ouverte du rail existant et donnez un petit coup avec un maillet en caoutchouc pour le mettre en place de façon sécuritaire. Insérez le section de rail dans le nouveau connecteur et donnez un petit coup avec un maillet en caoutchouc pour le mettre en place de façon sécuritaire. Assurez-vous qu'il n'y ait pas d'espace entre les connecteurs ajoutés et les sections de rail. Sécurisez la nouvelle section de rail à l'aide des vis ou des boulons à ailettes fournis.
4. Si vous l'installez sur un plafond à barres en T, utilisez des crochets pour barres en T (fournis ailleurs). La distance maximale entre les crochets doit être de deux (2) pieds.
5. Si le rail est monté en stalactite, l'espace de stalactite maximal doit être de quatre (4) pieds; un minimum de deux stalactites par section de rail est nécessaire.

### CÂBLAGE POUR ALIMENTATION À LIMITATION DE COURANT

1. Dénudez le fil de terre du circuit terminal. Enroulez le fil sur la vis de terre (verte). Serrez la vis.
2. Dénudez le fil neutre du circuit terminal. Connectez-le au fil neutre (blanc) du connecteur d'alimentation.

### VUE EN SURPLOMB



Embout

Fils conducteurs en cuivre

Alimentation

### Note :

1. Le rail d'aluminium et l'isolant en plastique doivent être de même longueur.
2. Le fils conducteurs doivent être décalés de 3/8 po à chaque extrémité.

3. Dénudez le fil de tension du circuit terminal. Connectez-le au fil de tension (noir) du coupe-circuit.

**NOTE :** Les fils du circuit terminal doivent être connectés à l'intérieur de l'assemblage.




Fig. 5 Limiteur de courant étroit à circuit unique, options 1-14 ampères. N° pce : ATKPCL-06-1C




Fig. 6 Limiteur de courant à double extrémité sous tension à circuit unique, options 1-14 ampères. N° pce : ATKPCL-09-1C





Fig. 7 Limiteur de courant d'avent à circuit unique, options 1-14 ampères. N° pce : ATKPCL-11-1C



DESCRIPTION	N° PCE
Raccord d'alimentation à extrémité sous tension	ATKP09
Raccord d'alimentation inversée à extrémité sous tension	ATKP09R
Conduite d'alimentation à extrémité sous tension	ATKP06
Conduite d'alimentation inversée à extrémité sous tension	ATKP06R
Alimentation à connecteur en « T »	ATKP03
Connecteur en « I »	ATKC01
Alimentation à connecteur en « L »	ATKP02
Connecteur flexible	ATKC05
Connecteur en « X »	ATKP04-1C
Capuchon d'extrémité	ATK0-ENDCAP-1C
Raccord d'alimentation central	ATKP08
Bout câblé	ATKP10
Raccord d'alimentation à extrémité sous tension avec couvercle	ATKP11
Monopoint	ATKP109
Limiteur de courant étroit	ATKPCL-06-1C
Limiteur de courant à double extrémité sous tension	ATKPCL-09-1C

DESCRIPTION	N° PCE
Limiteur de courant d'auvent	ATKPCL-11-1C
Couvercle pour boîte électrique	ATKA113
Système de baguettes de suspension à tige creuse	ATKXW <sup>1</sup>
Nécessaire de baguettes avec tige creuse	A-TDR62 <sup>2</sup>
Baguette de suspension à tige creuse	RODF62 <sup>3</sup>
Baguette à tige creuse avec écrous	RODR62 <sup>4</sup>
Adaptateur pour plafond incliné	ATKA250S
Adaptateur de rail pour pendentif avec chaîne / cordon	ATKA310 / ATKA31A
Crochet de rail / Prise de rail	ATKA320 / ATKA321
Nécessaire de suspension pour rail	ATKM420
Système pour grillage A-BEAM	A-BEAM122-2 / A-BEAM122
Canal Precision Pro de 2 pi, cloison sèche 1/2 po	ATK02-PDW1
Canal Precision Pro de 2 pi, cloison sèche 5/8 po	ATK02-PDW5
Canal Precision Pro de 4 pi, cloison sèche 1/2 po	ATK04-PDW1
Canal Precision Pro de 4 pi, cloison sèche 5/8 po	ATK04-PDW5

**NOTES:**

1. Longueur de tige disponible 2 po - 48 po.
2. Longueur de tige disponible 2 po - 48 po.
3. Utilisé pour étendre la distance entre le rail et le connecteur. Peut être utilisé conjointement avec ATKA250S.
4. Peut être utilisé en conjonction avec ATKA250S pour prolonger le rail jusqu'au plafond.



- Para evitar la posibilidad de una descarga eléctrica, apague el suministro eléctrico antes de la instalación o el mantenimiento.
- El riel no está diseñado para conectarse con un cable de alimentación ni a más de un circuito derivado.



- Lea todas estas instrucciones de instalación antes de instalar cualquier pieza del sistema de rieles.
- Guarde estas instrucciones y consúltelas para agregar o cambiar la configuración del riel.
- Utilice únicamente lámparas y accesorios que sean compatibles con los rieles y conectores A-Line.
- El sistema de rieles A-Line tiene una capacidad nominal máxima de 20 amperios (2400 vatios por circuito) cuando está conectado permanentemente a una caja eléctrica. El riel se puede cargar a <80 % de la capacidad nominal máxima.
- No intente energizar nada más que lámparas de riel en el riel. Para reducir el riesgo de incendio y descarga eléctrica, no intente conectar herramientas eléctricas, cables de extensión, electrodomésticos y similares al riel.
- El conjunto de lámparas de riel debe instalarse a una distancia mínima de 6 pulg. de cualquier superficie o material combustible, como revestimientos de paredes o cortinas.
- No instale el riel en lugares mojados o húmedos.
- El sistema de rieles debe instalarse a un mínimo de 5 pies sobre el piso.

**POLARIDAD**

Todos los componentes están mecánicamente polarizados para asegurar conexiones adecuadas. Para simplificar la instalación, los componentes también están visualmente polarizados.

- La cara del riel tiene una línea grabada (ranura) que indica el lado polarizado (conductores vivos) [Fig. 4].
- Los componentes de la pista tienen una flecha que debe apuntar a la línea de polaridad del riel.
- El adaptador de lámpara de riel tiene flechas que apuntan a la línea de polaridad del riel.
- Las alimentaciones y conectores tienen una flecha que debe apuntar a la línea de polaridad del riel [Fig. 4].


Fig. 4



**CABLEADO DE ALIMENTACIÓN**

- Utilice una alimentación compatible con el cableado de fuente de alimentación (Romex, BX o conducto) y el material de montaje (paneles de yeso, hormigón, barras en T). Consulte la sección "Alimentaciones eléctricas" para obtener una explicación detallada de la aplicación.
- Conecte el cable de tierra al tornillo verde ubicado en la placa posterior.
- Conecte el cable vivo o energizado (negro) al terminal a tornillo marcado P1.
- Conecte el cable neutro (blanco) al terminal a tornillo marcado N.
- El riel tiene una potencia nominal de 120 V, 60 Hz, 20 amperios máx., monofásico, 3 hilos, neutro puesto a tierra.

Fig. 1



**CORTE DE RIELES**

ADVERTENCIA: para evitar el riesgo de incendio, asegúrese de que no queden astillas ni limaduras en el riel después del corte. Para evitar riesgo de incendio, los conductores de cobre deben retirarse un mínimo de 3/8" de cada extremo del riel después del corte.

1. Retire el conector de la tapa del extremo quitando el tornillo y deslizando el riel hacia afuera.
2. Tire de los conductores de cobre hasta que estén al ras con el extremo del riel.
3. Corte el riel a la longitud deseada (deje un margen de 3 mm (1/8") para el conector de la tapa del extremo).
4. Desbarbe con cuidado el borde cortado asegurándose de que no queden astillas ni limaduras en el riel.
5. Empuje los conductores de cobre nuevamente dentro del riel. Los conductores deben estar empotrados de 3/8" desde cada extremo del riel.

**SECCIÓN TRANSVERSAL**





Fig. 2


**VISIÓN DE CONJUNTO**



- Nota:**
1. El riel de aluminio y el aislador de plástico deben tener la misma longitud.
  2. Los conductores de cobre deben retroceder 3/8" de cada extremo.

6. Vuelva a instalar el conector de la tapa del extremo y asegúrelo con un tornillo.

Fig. 3



**PERFORACIÓN**

ADVERTENCIA: Para evitar el riesgo de incendio, los orificios de montaje deben ubicarse en el centro del aislador de plástico (entre los conductores de cobre). Para evitar el riesgo de incendio, asegúrese de que no queden astillas ni limaduras en el riel después de la perforación. Para evitar riesgos mecánicos, se debe proporcionar un orificio de montaje entre 51 mm y 152 mm (2" a 6") del extremo del riel.

1. Localice y perforo un orificio de 6 mm (1/4") de diámetro a través de la extrusión del riel de aluminio y el aislador de plástico.
2. Desbarbe con cuidado el orificio asegurándose de que no queden astillas ni limaduras en el riel.

**ESPECIFICACIONES DEL RIEL**

1. El riel de aluminio y el aislador de plástico deben tener la misma longitud.
2. Los dos conductores de cobre macizo calibre 12 deben retroceder 3/8" de cada extremo del riel para evitar arcos.

**INSTALACIÓN DE LA SECCIÓN DE RIEL**

1. Asegúrese de que la tapa del extremo opuesto del riel esté asegurada en su lugar. Deslice la alimentación eléctrica hacia el extremo del riel, alineando la flecha de polaridad en la alimentación eléctrica con la ranura de polaridad en la sección del riel; asegúrelo con los tornillos de fijación provistos en la fuente de alimentación [Fig. 4].
2. Fije la sección del riel al techo usando pernos de palanca o tornillos provistos. Asegúrese de que la alimentación de energía esté alineada con la fuente de energía.
3. Si agrega una sección de riel adicional al riel existente, retire la tapa del extremo del riel existente y golpéelo con un mazo de goma para asegurarlo correctamente en su lugar. Deslice la nueva sección del riel en el nuevo conector y golpéela con un mazo de goma para asegurarla correctamente en su lugar. Asegúrese de que no haya espacios entre los conectores agregados y las secciones de riel. Fije la nueva sección del riel al techo usando pernos de palanca o tornillos provistos.
4. Si lo instala en un techo con barras en T, utilice clips para barras en T (suministrados por otros). La distancia máxima entre clips es de dos (2) pies.
5. Si el riel se va a montar de forma colgante, el espacio máximo entre colgantes es de cuatro (4) pies; se requiere un mínimo de dos colgantes por sección de riel.

**CABLEADO DE ALIMENTACIÓN LIMITADORA DE CORRIENTE**

1. Pele el conductor a tierra del circuito derivado. Envuélvalo alrededor del tornillo de tierra (verde). Apriete el tornillo.
2. Pele el conductor neutro del circuito derivado. Conecte al cable neutro (blanco) del conector terminal energizado.
3. Pele el conductor vivo del circuito derivado. Conecte al cable vivo (negro) del disyuntor.

**NOTA:** Los conductores del circuito derivado deben terminar dentro del conjunto.




Fig. 5 Limitador de corriente estrecho de extremo vivo de circuito único, opciones de 1-14 amperios. N° de pieza: ATKPL-06-1C




Fig. 6 Limitador de corriente de cubierto con extremo vivo dual de circuito único, opciones de 1-14 amperios. N° de pieza: ATKPL-09-1C





Fig. 7 Limitador de corriente de cubierto con extremo vivo de circuito único, opciones de 1-14 amperios. N° de pieza: ATKPL-11-1C



DESCRIPCIÓN	Nº de pieza
Conector terminal energizado	ATKP09
Conector terminal energizado invertido	ATKP09R
Conector terminal energizado por conductor	ATKP06
Conector terminal energizado invertido por conductor	ATKP06R
Conector terminal energizado en T	ATKP03
Conector en I	ATKC01
Conector terminal energizado en L	ATKP02
Conector flexible	ATKC05
Conector en X	ATKP04-1C
Tapa de conector	ATK0-ENDCAP-1C
Alimentación central	ATKP08
Extremo cableado	ATKP10
Conector terminal energizado con cubierta	ATKP11
Mono-punto	ATKP109
Limitador de corriente estrecho de extremo vivo	ATKPCL-06-1C
Limitador de corriente de cubierto con extremo vivo dual	ATKPCL-09-1C

DESCRIPCIÓN	Nº de pieza
Limitador de corriente de cubierto con extremo vivo	ATKPCL-11-1C
Cubierta para caja de conexiones	ATKA113
Sistema de varilla hueca de suspensión con vástago	ATKXW <sup>1</sup>
Kit de varilla de vástago con varilla hueca	A-TDR62 <sup>2</sup>
Varilla hueca de suspensión con vástago	RODF62 <sup>2</sup>
Varilla hueca de vástago con tuercas	RODR62 <sup>4</sup>
Adaptador para techo inclinado	ATKA250S
Adaptador colgante de riel con cadena / cordón	ATKA310 / ATKA31A
Gancho de riel / Receptáculo de riel	ATKA320 / ATKA321
Kit de suspensión de riel	ATKM420
Sistema de red A-BEAM	A-BEAM122-2 / A-BEAM122
Canal Precision Pro de 2', paneles de yeso de 1/2"	ATK02-PDW1
Canal Precision Pro de 2', paneles de yeso de 5/8"	ATK02-PDW5
Canal Precision Pro de 4', paneles de yeso de 1/2"	ATK04-PDW1
Canal Precision Pro de 4', paneles de yeso de 5/8"	ATK04-PDW5

**NOTES:**

1. Longitud de varilla disponible de 2" a 48".
2. Longitud de varilla disponible de 2" a 48".
3. Se utiliza para extender la distancia entre la lámpara de riel y el conector. Se puede utilizar junto con ATKA250S.
4. Se utiliza junto con los kits ATKA250S o TDR62, A-TDR62 para extender el riel desde el techo.