

Fiche technique individuelle

FLB

PROJECTEUR DEL GEN 4

Accessoires de montage rapides et simples (vendus séparément)

INFORMATIONS POUR COMMANDER

Code de commande: 68561
Numéro de modèle: FLBM-L3AM-W-5K-BR
CUP: 069549017368
Quantité par caisse: 1
Identifiant DLC unique: PDGFOXV9

DONNÉES PHYSIQUES

Dimensions: 14 3/4" x 12 5/8" x 2 5/8" (375 mm x 320 mm x 65 mm)
Matériel de la lentille: Polycarbonate
Matériel du boîtier: Aluminium moulé sous pression
Fini: Bronze

SPÉCIFICATIONS DE PERFORMANCE

Watts (W): 234
Volts (V): 120-277
Température de couleur (K)¹: 5 000
Flux lumineux (lm)²: 34 040
Efficacité (lm/W): 146
IRC: 70
Type NEMA (HxV): 7x7
Vie L70 (h)³: >60 000
À gradation (Oui/Non): Oui
Facteur de puissance: 0.99
DHT (%): 6.01
Protection contre les surtensions (kV): 10
Courant d'entrée (mA): 2.191-0.947
Temp. de fonctionnement: -40 °C à 40 °C

¹ Température de couleur typique : +/- 5 %

² Les valeurs en lumen proviennent de tests photométriques. Lumen typique: +/- 10 %

³ La durée de vie est dérivée du test IESNA LM80-08 et des projections établies selon les extrapolations du test IESNA TM-21-11

ACCESSOIRES COMPATIBLES

| Code de commande | Description |
|------------------|--|
| 68569 | Étrier de montage bronze pour FLBS-FLBM |
| 68571 | Joint d'articulation bronze |
| 68572 | Bras pour poteau carré/rond bronze |
| 68573 | Étrier de montage bronze |
| 68574 | Adaptateur mural/poteau bronze ¹ |
| 68717 | Joint d'articulation et adaptateur mural/poteau bronze |

¹ L'adaptateur mural/poteau utilisé conjointement avec le joint d'articulation

Le matériel d'éclairage est conforme à la norme canadienne NMB-005 pour utilisation dans des applications commerciales. Les données sont basées sur des essais réalisés dans un milieu contrôlé et sont représentatives de la performance relative du ballast. La performance actuelle peut varier selon les conditions de fonctionnement. Les caractéristiques techniques sont sujettes à changement sans préavis.



5 ans
garantie

envoi
rapide

luminaire
DEL

luminaire
à gradation

endroits
mouillés

IP
65

IK08


NMB
005

DLC QPL
LISTED
PREMIUM

UL US

Tous les produits ne figurent pas sur la liste QPL du DLC. Pour voir nos produits qualifiés au DLC, veuillez consulter la Liste Qualified Products List du DLC à : www.designights.org/search


DIMENSIONS



PHOTOMETRIES¹

68561 • FLBM-L3AM-W-5K-BR • 33 991.8 lm

Courbe polaire d'intensité lumineuse



Sommaire flux lumineux zonal

| Zone | Lumens | % Luminaire |
|--------|----------|-------------|
| 0-30 | 10 644.8 | 31.3% |
| 0-40 | 17 462.0 | 51.4% |
| 0-60 | 29 276.6 | 86.1% |
| 60-90 | 4 715.3 | 13.9% |
| 70-100 | 1 333.1 | 3.9% |
| 90-120 | 0 | 0% |
| 0-90 | 33 991.8 | 100% |
| 90-180 | 0 | 0% |
| 0-180 | 33 991.8 | 100% |

Niveau d'éclairage en pieds-bougies

| | P.-b. au centre du faisceau | | Largeur de faisceau | |
|------|-----------------------------|--|---------------------|--------|
| 17' | 46.3 p.-b. | | 34.5' | 59.8' |
| 34' | 11.6 p.-b. | | 69.0' | 119.7' |
| 51' | 5.14 p.-b. | | 103.5' | 179.5' |
| 68' | 2.89 p.-b. | | 138.0' | 239.3' |
| 85' | 1.85 p.-b. | | 172.5' | 299.2' |
| 102' | 1.29 p.-b. | | 207.0' | 359.0' |

■ Faisceau vert.: 90.8°
■ Faisceau hor.: 120.8°

¹ Information IES complète disponible sur notre site internet.

| Qté | Description | Prix |
|-----|-------------|------|
| | | |

J'accepte les spécifications de la configuration du luminaire mentionnée ci-dessus.

Nom: _____

Compagnie: _____

Signature: _____

Date: _____

Les données sont basées sur des essais réalisés dans un milieu contrôlé et sont représentatives de la performance. La performance actuelle peut varier selon les conditions de fonctionnement. Tout produit est sujet à changement ou discontinuation en tout temps sans préavis.