



Télémètre laser, 61 m



Le télémètre laser de Klein Tools est rechargeable et fournit des mesures rapides et précises jusqu'à 200 pieds. Il permet de mesurer en temps réel, d'ajouter et soustraire des mesures, et de calculer la superficie, le périmètre rectangulaire, le volume et des mesures indirectes afin d'accélérer le travail de mesure et d'estimation des professionnels. La batterie rechargeable est alimentée par un port USB-C et elle peut être rechargée n'importe où, sur le lieu de travail ou en dehors. La durabilité est assurée par le boîtier de protection rigide, qui a un indice de protection IP54 pour la résistance à la poussière et à l'eau et un coefficient de chute de 2 m (6,6 pi). L'écran lumineux et rétroéclairé est facile à voir à l'extérieur et à l'intérieur et facilite la prise de mesures sur les chantiers tôt dans la journée. Le laser vert est jusqu'à deux fois plus facile à voir que les lasers rouges dans différentes conditions d'éclairage.

Spécifications

Type:	Réflexion laser, laser de classe 2	Application:	Mesure de la distance
Caractéristiques spéciales:	Recharge USB-C; écran ACL à inversion du contraste; laser vert; boîtier rigide avec pince pour ceinture	Matériau:	Plastique ABS et plastique polycarbonate; caoutchouc de silicone
Batteries/piles:	Lithium-ion	Précision:	±0,2 cm jusqu'à 10 m (±1/16 po jusqu'à 33 pi); ±0,3 cm jusqu'à 61 m (±1/8 po jusqu'à 200 pi)
Affichage:	Écran ACL à inversion du contraste	Plage:	5,1 cm à 60,96 m (2 po à 200 pi)
Mesure indirecte:	Oui	Étalon de mesure:	Système métrique, SAE
Norme:	IP54	Étui compris:	Oui
Inclusions:	Télémètre laser, câble USB-C, manuel	Largeur totale:	5,2 cm (2,05 po)
Hauteur totale:	2,9 cm (1,14 po)	Longueur totale:	11,7 cm (4,61 po)
Poids:	127 g (4,48 oz)		